

Garant**Carrelli da magazzino T3, Modello: T38****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918520 T38
GTIN	4045197612113
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

1 piano di carico.

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Pannello forato n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza del piano di carico	270 mm
-----------------------------	--------

Norma	EN 1757-3
Modello	T38
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata	500 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	1200 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Larghezza	1320 mm
Altezza	990 mm
Peso	41 kg
Ø Ruota	200 mm
Profondità	809 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP6	918580 SP6