

Garant**Carrello a ripiani TS9 con 4 piani di carico, Modello: TS94****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura saldata in acciaio, ripiani in **pannello di legno** con superficie antigraffio color antracite. Regolazione con passo di 130 mm. Impugnatura laterale con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:**EN 1757-3****Accessori speciali:**

Ripiano supplementare n. art. 918577. Pannello in lamiera forata n. art. 918580.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata totale	500 kg
----------------	--------

Peso	70 kg
Ø Ruota	200 mm
Portata per ripiano	75 kg
Larghezza piano di carico	1000 mm
Larghezza	1225 mm
Norma	EN 1757-3
Maniglia trasportabile	sì
Altezza	1835 mm
Materiale ruota	Gomma piena
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Modello	TS94
Passo di regolazione dell'altezza	130 mm
Profondità	610 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Regolazione dell'altezza con passo	130 mm
Tipo di prodotto	Carrello a ripiani

Accessori

Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP4	918580 SP4
Portablocco per tavoli mobili	918581
Ripiano supplementare per carrello a ripiani TS9 da avvitare Prof. piano di carico 600 mm	918577 600