

Garant**Carrello, Modello: TB3/90****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto telaio tubolare in acciaio saldato. Per l'alloggiamento modulare di guide portanti per vaschette a bocca di lupo. Possibilità di uso bilaterale e di montaggio di 8 guide portanti per lato (rispettare le altezze utili delle scatole). Le guide portanti possono essere montate con passo di 50 mm e hanno una portata di 30 kg. Maniglia ergonomica bicomponente in Haptoprene®. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Fornitura:

Dotato di 12× guide portanti n. art. 918584 Dim. TB3, 54× vaschette a bocca di lupo rosse n. art. 963321 Dim. SB5 e 36× vaschette a bocca di lupo blu n. art. 963321 Dim. SB4.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
---	---

Portata massima	250 kg
Altezza utile	900 mm
Profondità utile	700 mm
Larghezza	1225 mm
Numero vaschette a bocca di lupo	90
Altezza	1200 mm
Peso	27,2 kg
Larghezza utile	1000 mm
Profondità	710 mm
Passo di agganciamento	50 mm
Modello	TB3/90
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali

Accessori

Maniglia Colore BLACK	920135 BLACK
Guida portante per carrelli per installatori Per modello TB3	918584 TB3
Maniglia Colore BLUE	920135 BLUE
Vaschetta a bocca di lupo in PEsingole Modello SB5	963321 SB5
Vaschetta a bocca di lupo in PEsingole Modello SB4	963321 SB4
Carrello Modello TB3/0	918583 TB3/0