

Garant**Carrello a ripiani TS9 con 4 piani di carico, Modello: TS96****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura saldata in acciaio, ripiani in **pannello di legno** con superficie antigraffio color antracite. Regolazione con passo di 130 mm. Impugnatura laterale con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:**EN 1757-3****Accessori speciali:**

Ripiano supplementare n. art. 918577. Pannello in lamiera forata n. art. 918580.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza	1225 mm
-----------	---------

Ø Ruota	200 mm
Altezza	1835 mm
Maniglia trasportabile	sì
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	1000 mm
Norma	EN 1757-3
Portata per ripiano	85 kg
Modello	TS96
Portata totale	500 kg
Materiale ruota	Gomma piena
Peso	76 kg
Passo di regolazione dell'altezza	130 mm
Profondità	710 mm
Profondità piano di carico	700 mm
Regolazione dell'altezza con passo	130 mm
Tipo di prodotto	Carrello a ripiani

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Ripiano supplementare per carrello a ripiani TS9 da avvitare Prof. piano di carico 700 mm	918577 700
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP5	918580 SP5