

Garant**Tavoli mobili T5, Modello: T56****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918530 T56
GTIN	4045197611857
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

2 superfici di carico.

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento) con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918570; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza	1130 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Profondità	609 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso	42 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Norma	EN 1757-3
Modello	T56
Ø Ruota	125 mm
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Altezza	1020 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	850 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Portata piano di carico superiore	80 kg
Portata massima	250 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP3	918580 SP3
Portablocco per tavoli mobili	918581
Ripiano supplementare per tavoli mobili T5 e T7 da avvitare Prof. piano di carico 600 mm	918570 600
Cassetto supplementare per tavoli mobili Modello 75	918556 75