

Garant**Carrello a ripiani TS9 con 4 piani di carico, Modello: TS98****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura saldata in acciaio, ripiani in **pannello di legno** con superficie antigraffio color antracite. Regolazione con passo di 130 mm. Impugnatura laterale con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:**EN 1757-3****Accessori speciali:**

Ripiano supplementare n. art. 918577. Pannello in lamiera forata n. art. 918580.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata totale	500 kg
----------------	--------

Ø Ruota	200 mm
Peso	91 kg
Larghezza	1390 mm
Norma	EN 1757-3
Larghezza piano di carico	1200 mm
Portata per ripiano	95 kg
Altezza	1835 mm
Maniglia trasportabile	sì
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	Gomma piena
Modello	TS98
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Passo di regolazione dell'altezza	130 mm
Profondità	810 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Regolazione dell'altezza con passo	130 mm
Tipo di prodotto	Carrello a ripiani

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Ripiano supplementare per carrello a ripiani TS9 da avvitare Prof. piano di carico 800 mm	918577 800
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP6	918580 SP6