

Garant**Tavoli mobili T7, Modello: T76****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918540 T76
GTIN	4045197611871
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

3 piani di carico.

Piano intermedio fissabile a 3 altezze. Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Profondità	609 mm
Altezza piano di carico centrale	522 mm
Altezza piano di carico superiore	850 mm
Norma	EN 1757-3
Portata piano di carico centrale	80 kg
Ø Ruota	125 mm
Larghezza	1130 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata piano di carico superiore	80 kg
Portata massima	250 kg
Modello	T76
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Altezza	1020 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità piano di carico	600 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Peso	58 kg
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Cassetto supplementare per tavoli mobili Modello 75	918556 75
Portablocco per tavoli mobili	918581
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP3	918580 SP3
Ripiano supplementare per tavoli mobili T5 e T7 da avvitare Prof. piano di carico 600 mm	918570 600