

**Carrelli da magazzino, Modello: 2500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919800 2500
GTIN	4017976025001
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforma in pannello di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	TPE
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Norma	EN 1757-3

Modello	2500
Portata	500 kg
Altezza	948 mm
Peso	23 kg
Ø Ruota	160 mm
Larghezza piano di carico	850 mm
Altezza del piano di carico	228 mm
Larghezza	975 mm
Profondità	509 mm
Profondità piano di carico	500 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino