

Garant**Tavoli mobili T9, Modello: T92****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918550 T92
GTIN	4045197612120
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

2 piani di carico.

Piano intermedio disponibile come accessorio. Piattaforma in **pannello di legno** con superficie color antracite resistente ai graffi.

Struttura in acciaio saldato.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Modello	T92
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Ø Ruota	125 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Altezza	850 mm
Larghezza piano di carico	850 mm
Profondità	509 mm
Portata massima	250 kg
Profondità piano di carico	500 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1040 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Altezza piano di carico superiore	850 mm
Norma	EN 1757-3
Peso	33 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Cassetto supplementare per tavoli mobili Modello 75	918556 75
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP2	918580 SP2
Portablocco per tavoli mobili	918581
Ripiano supplementare per tavolo mobile T9 da avvitare Prof. piano di carico 500 mm	918575 500