

Garant**Carrello T1, Modello: T12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918500 T12
GTIN	4045197612007
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Modello	T12
Peso	15 kg

Portata	250 kg
Altezza	900 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Norma	EN 1757-3
Larghezza	860 mm
Larghezza piano di carico	600 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Profondità piano di carico	500 mm
Profondità	509 mm
Tipo di prodotto	Carrello