

**Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Classe articolo	32K

**Descrizione****Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria.  
Brunita. Con foro per chip Balluff/RFID.

**Fornitura:**

Inclusa **chiave di serraggio Torx®** con impugnatura a T, **per un accoppiamento di forza elevato.**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Ø Esterno D	50 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 50 µm

Coppia di serraggio max. $M_{d\max}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte