

**HOLEX****Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Classe articolo	32K

**Descrizione****Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria. Filetto interno per codolo.

**Uso:**

Serraggio di punte, svasatori e alesatori su fresatrici.

**Fornitura:**

Inclusa chiave di serraggio per viti Torx® con impugnatura a T, per un accoppiamento di forza ottimale.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	85 mm
Ø Esterno D	56 mm
Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Chiavi di serraggio di ricambio	SW6
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 2080
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 50 µm
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm

Tipo di prodotto

Mandrini per punte corte