

**Garant****Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 63, Campo di serraggio: 0,3-8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Classe articolo	31B

**Descrizione****Esecuzione:**

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Precisione di concentricità radiale  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Struttura sottile.**
- **Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.**
- **Coppie ottimali sull'utensile.**

**Fornitura:**

Inclusa **chiave di serraggio** con impugnatura a T.

**Accessori speciali:**

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

**Descrizione tecnica**

Campo di serraggio	0,3 - 8 mm
Ø Esterno D	35 mm
Sporgenza totale Dim. A	93 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Struttura	sottile

Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	DIN 69893-1
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte