

Garant**Mandrini per punte corte, VDI 30, Campo di serraggio: 1-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Classe articolo	31B

Descrizione**Esecuzione:**

- **Adduzione del lubrorefrigerante attraverso il foro di posizionamento.**
- **Pressione massima lubrorefrigerante 50 bar.**
- **Modello GARANT con chiave di serraggio Torx® per un accoppiamento di forza elevato.**

Uso:

Su torni a CN e centri di lavoro.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 16 mm
Chiave di serraggio	TX25
Sporgenza totale l_1	90 mm
Ø Esterno del mandrino d_1	50,5 mm
Dimensioni VDI	VDI 30
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Tipo di prodotto	Mandrino per punte corte VDI

