

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919860 2400
GTIN	4017976024004
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme in pannelli di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Peso	37 kg
Ø Ruota	160 mm
Altezza piano di carico inferiore	228 mm
Modello	2400
Profondità piano di carico	500 mm

Larghezza piano di carico	850 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Materiale ruota	TPE
Portata massima	500 kg
Profondità	509 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	860 mm
Altezza piano di carico superiore	860 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1047 mm
Norma	EN 1757-3
Tipo di prodotto	Tavoli mobili