

**Carrello a ripiani con 4 piani di carico, Modello: 8313****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919880 8313
GTIN	4017976083131
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldato, pareti frontali con montanti in tubo d'acciaio distanziati di 130 mm. Piattaforme in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Ø Ruota	200 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico 3	1069 mm

Maniglia trasportabile	sì
Portata totale	600 kg
Norma	EN 1757-3
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico 4	1469 mm
Larghezza piano di carico	1200 mm
Materiale ruota	TPE
Peso	97 kg
Larghezza	1369 mm
Modello	8313
Altezza piano di carico 1	269 mm
Altezza piano di carico 2	669 mm
Portata per ripiano	90 kg
Altezza	1800 mm
Passo di regolazione dell'altezza	100 mm
Profondità	809 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Tipo di prodotto	Carrello a ripiani