

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 4842****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919870 4842
GTIN	4017976348421
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata, **ripiano a vasca a tenuta stagna**.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera. **Ripiano superiore a vasca a tenuta stagna** con bordo alto **150 mm**.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Modello	4842
Materiale ruota	TPE
Peso	52 kg

Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza piano di carico inferiore	248 mm
Altezza piano di carico superiore	870 mm
Ø Ruota	200 mm
Larghezza	1171 mm
Altezza	1020 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Portata massima	400 kg
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	700 mm
Profondità	700 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili