

fetra[®]
....**Carrello di trasporto, Modello: TK1325****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919900 TK1325
GTIN	4017976313252
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio tubolare saldato, **maniglie di sicurezza** in plastica. 2 centri ruota a razze a 3 bracci, cad. 3 ruote in TPE. Particolarmente adatto per tragitti frequenti su scale e fondi agevoli in piano.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Descrizione tecnica

Ø Ruota	160 mm
Peso	18 kg
Portata	200 kg
Modello	TK1325
Superficie pala lunghezza	250 mm
Superficie pala larghezza	320 mm
Larghezza	590 mm

Materiale ruota	Ruote in TPE
Altezza	1300 mm
Tipo di prodotto	Carrello di trasporto