

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2403****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919860 2403
GTIN	4017976024035
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme in pannelli di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	TPE
Profondità piano di carico	800 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	200 mm
Peso	58 kg

Larghezza	1397 mm
Altezza	900 mm
Modello	2403
Altezza piano di carico superiore	900 mm
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Norma	EN 1757-3
Profondità	809 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	1200 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Portata massima	600 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili