

fetra[®]
....**Carrello di trasporto, Modello: TK1327****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio tubolare saldato, **maniglie di sicurezza** in plastica. Con 2 pneumatici, mozzi su cuscinetti a rulli e 2 centri ruota a razze in TPE a 5 bracci. Per tragitti frequenti su fondi malagevoli in piano e occasionalmente su scale.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Descrizione tecnica

Larghezza	590 mm
Peso	20 kg
Modello	TK1327
Ø Ruote di carico	125 mm
Ø Ruota	260 mm
Superficie pala lunghezza	250 mm
Portata	200 kg

Superficie pala larghezza	320 mm
Materiale ruota	Pneumatici, mozzi in TPE
Altezza	1300 mm
Tipo di prodotto	Carrello di trasporto