

**Tavolo mobile con 2 piani di carico fino a 1200 kg, Modello: 12403****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919865 12403
GTIN	4017976124032
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in legno compensato impermeabilizzato.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in gomma piena elastica di qualità superiore (200x50 mm) di colore grigio-azzurro che non lasciano tracce, e mozzi su cuscinetti a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza	925 mm
Materiale ruota	Gomma piena elastica
Larghezza piano di carico	1200 mm
Altezza piano di carico inferiore	283 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2

Profondità	800 mm
Norma	EN 1757-3
Portata piano di carico superiore	500 kg
Profondità piano di carico	800 mm
Modello	12403
Altezza piano di carico superiore	925 mm
Ø Ruota	200 mm
Larghezza	1410 mm
Portata massima	1200 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Peso	77 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili