

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2742****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919820 2742
GTIN	4017976021300
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio saldato, ripiani in pannelli di legno con superficie simil-faggio su telaio angolare di acciaio, sponda di contenimento su tutto il carrello alta 12 mm.

2 ruote fisse e 2 piroettanti di Ø 125 mm (con dispositivo di bloccaggio) e ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza piano di carico inferiore	200 mm
Altezza piano di carico superiore	820 mm
Norma	EN 1757-3
Portata piano di carico superiore	80 kg

Portata massima	300 kg
Ø Ruota	125 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Peso	36 kg
Modello	2742
Profondità	611 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	TPE
Profondità piano di carico	600 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza	1040 mm
Larghezza	1135 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili