

**Tavolo mobile con 2 piani di carico fino a 1200 kg, Modello: 12405****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919865 12405
GTIN	4017976124056
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in legno compensato impermeabilizzato.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in gomma piena elastica di qualità superiore (200x50 mm) di colore grigio-azzurro che non lasciano tracce, e mozzi su cuscinetti a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Larghezza piano di carico	1600 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Altezza piano di carico inferiore	283 mm
Larghezza	1810 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2

Materiale ruota	Gomma piena elastica
Peso	100 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	925 mm
Altezza piano di carico superiore	925 mm
Modello	12405
Norma	EN 1757-3
Ø Ruota	200 mm
Profondità	800 mm
Portata massima	1200 kg
Portata piano di carico superiore	500 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili