

**Tavolo mobile con 3 piani di carico, Modello: 4832****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919875 4832
GTIN	4017976048321
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Ripiano a vasca a tenuta stagna con bordo alto **40 mm**, 3 piani di carico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Modello	4832
Materiale ruota	TPE
Altezza piano di carico centrale	560 mm

Portata piano di carico superiore	200 kg
Portata massima	400 kg
Portata piano di carico centrale	200 kg
Larghezza piano di carico	1000 mm
Peso	61 kg
Larghezza	1171 mm
Altezza	910 mm
Altezza piano di carico inferiore	248 mm
Ø Ruota	200 mm
Altezza piano di carico superiore	870 mm
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	700 mm
Profondità	700 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili