

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Carrello, Modello: KF33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio saldato, piattaforma in pannello di legno.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	860 mm
Altezza	875 mm
Peso	19 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Materiale ruota	TPE
Altezza piano di carico superiore	770 mm
Modello	KF33
Ø Ruota	125 mm
Larghezza piano di carico	600 mm
Portata	250 kg
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	450 mm
Profondità	450 mm
Portata piano di carico superiore	100 kg
Tipo di prodotto	Carrello