

fetra[®]
....**Carrello a quattro pareti, Modello: 1550****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919877 1550
GTIN	4017976015507
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello a quattro pareti con una parete longitudinale **estraibile**. Piattaforma in pannelli di legno con superficie simil-faggio, struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Modello	1550
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza del piano di carico	228 mm
Materiale ruota	TPE
Ø Ruota	160 mm

Portata massima	500 kg
Peso	35 kg
Altezza	948 mm
Larghezza	1030 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	850 mm
Profondità piano di carico	500 mm
Profondità	509 mm
Tipo di prodotto	Carrello a quattro pareti