

Set di punzoni fora-lamiera "metrici" con Ø compreso fra 12,5 e 63,5 mm, in valigetta di lamiera



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	834550
GTIN	2050001002846
Classe articolo	86C

Descrizione

Fornitura:

Cad. 1 punzone e matrice (come punzone fora-lamiera n. art. 834000) per foro di Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 vite di pressione (n. art. 834040 Dim. 16/70).

4 viti reggispinta (n. art. 834060 Dim. 10/55; 16/70; 20/90 e n. art. 834040 Dim. 6/30 con reggispinta).

1 punta a gradini simile al n. art. 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 valigetta di lamiera, Dim. 335x230x55 mm.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Utensile per foratura
------------------	-----------------------

Accessori

Vite reggispinta di ricambio per punzoni fora-lamiera Ø Filettatura / Lunghezza 10/55 mm	834060 10/55
--	--------------

Punzone fora-lamiera senza cuscinetto reggispinta Ø Punzone (Ø Foro) 63,5 mm	834000 63,5
Vite reggispinta di ricambio per punzoni fora-lamiera Ø Filettatura / Lunghezza 20/90 mm	834060 20/90
Vite reggispinta di ricambio per punzoni fora-lamiera Ø Filettatura / Lunghezza 16/70 mm	834060 16/70
Vite di pressione di ricambio per punzoni fora-lamiera Ø Filettatura / Lunghezza 6/30 mm	834040 6/30
Punzone fora-lamiera senza cuscinetto reggispinta Ø Punzone (Ø Foro) 12,5 mm	834000 12,5
Punzone fora-lamiera senza cuscinetto reggispinta Ø Punzone (Ø Foro) 25,5 mm	834000 25,5
Vite di pressione di ricambio per punzoni fora-lamiera Ø Filettatura / Lunghezza 16/70 mm	834040 16/70