

**Tavolo mobile con 3 piani di carico, Modello: 2752****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919840 2752
GTIN	4017976021317
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio saldato, ripiani in pannelli di legno con superficie simil-faggio su telaio angolare di acciaio, sponda di contenimento su tutto il carrello alta 12 mm.

2 ruote fisse e 2 piroettanti di Ø 125 mm (con dispositivo di bloccaggio) e ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata piano di carico centrale	80 kg
Ø Ruota	125 mm
Materiale ruota	TPE
Norma	EN 1757-3

Larghezza piano di carico	1000 mm
Portata piano di carico superiore	80 kg
Profondità	611 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Peso	49 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico inferiore	200 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	820 mm
Altezza	1040 mm
Larghezza	1135 mm
Modello	2752
Portata massima	300 kg
Altezza piano di carico centrale	510 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili