

fetra[®]
....**Carrello a quattro pareti, Modello: 1552****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919877 1552
GTIN	4017976015521
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello a quattro pareti con una parete longitudinale **estraibile**. Piattaforma in pannelli di legno con superficie simil-faggio, struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Ø Ruota	200 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Modello	1552
Larghezza	1180 mm

Materiale ruota	TPE
Altezza del piano di carico	270 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza	990 mm
Portata massima	600 kg
Peso	45 kg
Profondità piano di carico	700 mm
Profondità	709 mm
Tipo di prodotto	Carrello a quattro pareti