

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
10/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 23
Misura inserto	9 mm
Dimensione codolo	10 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Lunghezza della testina L ₁	21 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Ampiezza funzionale L ₄	14,25 mm
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 1010E09
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500