

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
10/09mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260706 10/09  |
| GTIN            | 4045197937445 |
| Classe articolo | 21T           |

### Descrizione tecnica

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 14,25 mm                              |
| Dimensione codolo                      | 10 mm                                 |
| Lunghezza complessiva L                | 70 mm                                 |
| Codice ISO portautensile               | SSSCR/L 1010E09                       |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 21 mm                                 |
| Set di viti per inserti                | 269028 23                             |
| Misura inserto                         | 9 mm                                  |
| Inserto adatto                         | SC.. 09T3..                           |
| Norma                                  | Norma interna                         |
| Tipo di impiego                        | destro                                |
| Passaggio interno per LR               | no                                    |
| Angolo di regolazione κ                | 45 grado                              |
| Applicazione                           | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione                           | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto                       | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500