

Comando idraulico manuale con cilindro orientabile in valigetta di lamiera



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	834700
GTIN	2050000995675
Classe articolo	86C

Descrizione

Esecuzione:

Comando idraulico manuale con capacità di pressione fino a ca. 600 bar, con tubo flessibile ad alta pressione (lunghezza 1000 mm) e cilindro idraulico (con filettatura 3/4-16 UNF adatta per tiranti n. art. 834070).

Capacità di taglio: per punzoni fora-lamiera e punzoni a espansione fino a Ø 80 / spessore 3 mm / pz. 37 oppure con spessore minore e resistenza rispettivamente maggiore. **Valigetta lunghezza × larghezza × altezza: 370×220×150 mm.**

Uso:

Per l'azionamento di punzoni fora-lamiera.

Nota:

Ordinare anche i tiranti n. art. 834070 per il relativo punzone fora-lamiera insieme all'apparecchio idraulico.

Descrizione tecnica

Valigetta lunghezza	370 mm
Valigetta largh.	220 mm
Valigetta h	130 mm

Tipo di prodotto	Punzone e fustella
------------------	--------------------

Accessori

Tirante Ø Perno × Lunghezza complessiva 19X135 mm	833360 19X135
Tubo flessibile idraulico	833440
Tiranti con rondella per punzoni fora-lamiera Modello 2	834070 2
Tiranti con rondella per punzoni fora-lamiera Modello 1	834070 1
Set di ricambi per apparecchio idraulico n. art. 834700 Modello 1	833420 1
Set di ricambi per apparecchio idraulico n. art. 834700 Modello 3	833420 3
Tiranti con rondella per punzoni fora-lamiera Modello 3	834070 3
Vite di trazione singola Ø Perno × Lunghezza complessiva 9,5X75 mm	833410 9,5X75
Cilindro idraulico	833430
Set di ricambi per apparecchio idraulico n. art. 834700 Modello 4	833420 4
Set di ricambi per apparecchio idraulico n. art. 834700 Modello 2	833420 2
Tiranti con rondella per punzoni fora-lamiera Modello 4	834070 4