

**Tavolo mobile con 2 piani di carico fino a 1200 kg, Modello: 12402****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919865 12402
GTIN	4017976124025
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in legno compensato impermeabilizzato.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in gomma piena elastica di qualità superiore (200x50 mm) di colore grigio-azzurro che non lasciano tracce, e mozzi su cuscinetti a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza piano di carico superiore	925 mm
Profondità piano di carico	700 mm
Profondità	700 mm
Modello	12402
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2

Portata massima	1200 kg
Portata piano di carico superiore	500 kg
Ø Ruota	200 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza piano di carico inferiore	283 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	925 mm
Norma	EN 1757-3
Larghezza	1210 mm
Peso	67 kg
Materiale ruota	Gomma piena elastica
Tipo di prodotto	Tavoli mobili