

fetra[®]
....**Carrello a ripiani con 4 piani di carico, Modello: 8311****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919880 8311
GTIN	4017976083117
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldato, pareti frontali con montanti in tubo d'acciaio distanziati di 130 mm. Piattaforme in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	TPE
Ø Ruota	200 mm
Maniglia trasportabile	sì

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Portata totale	600 kg
Altezza piano di carico 3	1069 mm
Peso	73 kg
Larghezza	1169 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Norma	EN 1757-3
Altezza piano di carico 2	669 mm
Portata per ripiano	90 kg
Altezza piano di carico 4	1469 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza piano di carico 1	269 mm
Altezza	1800 mm
Modello	8311
Passo di regolazione dell'altezza	100 mm
Profondità	609 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Tipo di prodotto	Carrello a ripiani