

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2402B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Piani in lamiera d'acciaio **a livello** del bordo del telaio.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata massima	600 kg
Ø Ruota	200 mm
Modello	2402B

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Norma	EN 1757-3
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Materiale ruota	TPE
Altezza	900 mm
Profondità piano di carico	700 mm
Profondità	709 mm
Peso	61 kg
Portata piano di carico superiore	200 kg
Larghezza	1197 mm
Altezza piano di carico superiore	900 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili