

fetra[®]
....**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2403B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Piani in lamiera d'acciaio **a livello** del bordo del telaio.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	TPE
Profondità	809 mm

Altezza	900 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Profondità piano di carico	800 mm
Larghezza	1397 mm
Larghezza piano di carico	1200 mm
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Altezza piano di carico superiore	900 mm
Ø Ruota	200 mm
Portata massima	600 kg
Modello	2403B
Peso	78 kg
Norma	EN 1757-3
Tipo di prodotto	Tavoli mobili