


Garant
WN.G 060408, Tipo: HB7410-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HB7410-1 Tipo: HB7410-1

Rompitrucioli: TAM

Tolleranza: G

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7410-1
Rompitrucioli	TAM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	Ti
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	WNGG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura