


Garant
CC. T 09T304, Tipo: HB7410-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7410-1
GTIN	4045197937803
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7410-1 Tipo: HB7410-1
 Rompitrucioli: TAS
 Tolleranza: G
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	Ti
Rompitrucioli	TAS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Tipo	HB7410-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CCGT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura