

HOLEX**Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A, BT 50, Campo di serraggio: 2,5-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Classe articolo	32K

Descrizione**Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria.

- **Struttura sottile.**
- **Passaggio mirato del refrigerante su utensili con IK.**
- **Coppie ottimali sull'utensile.**

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Ø Esterno D	50 mm
Sporgenza totale Dim. A	106 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Adattatore	BT 50
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339

Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 12000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 50 μm
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte