

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 4822****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919870 4822
GTIN	4017976048222
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata, **ripiano a vasca a tenuta stagna**.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera. **Ripiani a vasca a tenuta stagna** con bordo alto **40 mm**.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	TPE
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Modello	4822
Ø Ruota	200 mm

Portata piano di carico superiore	200 kg
Altezza piano di carico inferiore	248 mm
Peso	47 kg
Larghezza piano di carico	1000 mm
Larghezza	1171 mm
Altezza piano di carico superiore	870 mm
Portata massima	400 kg
Altezza	910 mm
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	700 mm
Profondità	700 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili