

Garant**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 20/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Classe articolo	210

Descrizione**Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	12 mm
Inserito adatto	XOM.060310
Lunghezza rampa L per α _{max.}	10,13 mm
Sporgenza totale L ₁	35 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Tagliente D _c	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	38 mm
Angolo rampa α _{max.}	2,26 grado
Fresatura a interpolazione a _p	0,3 mm

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	32 mm
\varnothing Codolo D_s h6	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	85 mm
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2