

Garant**Fresa ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, Ø D /
Numero taglienti Z: 20/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Classe articolo	210

Descrizione**Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	10,13 mm
Angolo rampa α_{\max} .	2,26 grado
Sede filettata M	M10
Lunghezza complessiva L_{compl} .	28 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Inserto adatto	XOM.060310
\varnothing Tagliente D_c	20 mm

Ø D ₃	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Fresatura a interpolazione a _p	0,3 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	38 mm
Serie	Power Q
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti degli inserti 10 pezzi Modello 1	219799 1