

**Garant**
**Fresa ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, Ø D /  
Numero taglienti Z: 16/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Nota:**

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente D <sub>c</sub>	16 mm
Numero taglienti Z	2
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Fresatura a interpolazione a <sub>p</sub>	0,3 mm
Passaggio interno per LR	sì
Sede filettata M	M8
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>max.</sub>	30 mm
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>min.</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm

Inserto adatto	XOM.060310
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	25 mm
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	3,73 grado
$\varnothing D_3$	8 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	6,13 mm
Serie	Power Q
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti degli inserti 10 pezzi Modello 1	219799 1