

Garant

**Fresa ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, Ø D /
Numero taglienti Z: 22/3mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Classe articolo	210

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	22 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione a_p	0,3 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	28 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	12,13 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø D_2	18 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	36 mm
Sede filettata M	M10

Passaggio interno per LR	sì
Ø D ₃	14 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	42 mm
Angolo rampa α _{max.}	1,89 grado
Insero adatto	XOM.060310
Serie	Power Q
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti degli inserti 10 pezzi Modello 1	219799 1