

Garant**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 30/3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Classe articolo	210

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

Angolo rampa α_{\max}	2,23 grado
Ø Tagliente D_c	30 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	200 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min}	48 mm
Inserto adatto	XDM.090416
Fresatura a interpolazione Ø D_{\max}	58 mm
Ø D_3	18 mm
Sporgenza totale L_1	120 mm
Numero taglienti Z	3

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per α_{\max}	15,43 mm
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	16 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2