

Garant**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 40/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Classe articolo	210

Descrizione**Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Angolo rampa α_{\max} .	2,25 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	64 mm
Inserto adatto	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Sporgenza totale L_1	50 mm
\varnothing Codolo $D_5 h_6$	32 mm
\varnothing Tagliente D_c	40 mm
Lunghezza rampa L per α_{\max} .	20,34 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	78 mm
Numero taglienti Z	3
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	250 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	11 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP