

Garant

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/4mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Classe articolo	210

Descrizione**Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza rampa L per α_{max} .	30,34 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Tagliente D_c	50 mm
Inserto adatto	XDM.120516
Ø D_3	34 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,5 mm

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	84 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max.}$	1,51 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max.}$	98 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
\varnothing Foro di attacco	22 mm
Numero taglienti Z	4
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	11 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0