

**Garant****Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo largo, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215950 32/3
GTIN	4045197939821
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ottimale degli inserti in direzione della forza di asportazione truciolo.

**Nota:**

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	105 mm
Sporgenza totale $L_1$	30 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	8 mm
Inserto adatto	LO.U0904..
Ø Codolo $D_s\ h_6$	32 mm
Numero taglienti Z	3
Serie	Power Tang

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP