

Garant**Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo largo, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 20/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215950 20/2
GTIN	4045197939807
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ottimale degli inserti in direzione della forza di asportazione truciolo.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L_{compl}	101 mm
Inserto adatto	LO.U0904..
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Ø Tagliente D_c	20 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	2
Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP