

Garant

**Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power
Tang passo largo, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215966 40/4
GTIN	4045197940018
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ottimale degli inserti in direzione della forza di asportazione truciolo.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	8 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Ø Tagliente D_c	40 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Insero adatto	LO.U0904..

Numero taglienti Z	4
Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2